

HEDI

Géplámpa, Típus: 9LED-BR



Rendelési adatok

Rendelés száma	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábelletel.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez. 3 fényerő fokozattal a munkaállomás optimalizált megvilágításához, az innovatív design lehetővé teszi a tárgy megfigyelését felülről, meghosszabbított 600 mm fém csuklós tömlő.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
ATEX zóna	Nincs
Fényáram	750 lm
IP védettség osztály	IP 20

Világítási teljesítmény	6 W
Égő	LED
Termék fajtája	Géplámpa