

HEDI

Géplámpa, Típus: 6LED



Rendelési adatok

Rendelés száma	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellet.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez. Klasszikus géplámpa széles fénysugaras kivitelben. A lámpafej a gömbcsuklóval 340°-ban forgatható és billenthető. Cserélhető égővel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Világítási teljesítmény	7 W
ATEX zóna	Nincs
Fény színe	hideg fehér
Energiaellátás	Vezetékes

IP védettségi osztály	IP 20
Teljesítményfelvétel	7 W
Színhőmérséklet	6500 K
Fényáram	621 lm
Égő	LED
Termék fajtája	Géplámpa