

HEDI

Géplámpa, Típus: 3LED



Rendelési adatok

Rendelés száma	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellet.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez. Klasszikus géplámpa széles fénysugaras kivitelben. A lámpafej a gömbcsuklóval 340°-ban forgatható és billenthető. Cserélhető égővel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Fényáram	480 lm
Fény színe	hideg fehér
Égő	LED
Világítási teljesítmény	5,5 W

ATEX zóna	Nincs
Színhőmérséklet	6500 K
Teljesítményfelvétel	5,5 W
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 20
Termék fajtája	Géplámpa