


Garant**Rádiusz váltólapka, HB225, Típus / rádiusz R: 16/1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Árucikk kategória	21Y

Leírás**Kivitel:**

2 élű rádiusz váltólapkák.

Felhasználás:

Konvex rádiuszokhoz külső Ø-nél vagy furatokban.

Alkalmazható:

231500 sz. 16 mérethez

Műszaki leírás

Bevonat	AlCrN
Cserék / élek száma	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Rádiusz R	1,5 mm

Z	3 mm
Típus	16
Minőség	HB225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		