


**Garant****Rádiusz váltólapka, HB225, Típus / rádiusz R: 16/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Árucikk kategória	21Y

**Leírás****Kivitel:**

2 élű rádiusz váltólapkák.

**Felhasználás:**

Konvex rádiuszokhoz külső Ø-nél vagy furatokban.

**Alkalmazható:**

231500 sz. 16 mérethez

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

**Műszaki leírás**

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Bevonat	TiAlN
Cserék / élek száma	2

Típus	16
Z	3,5 mm
Rádiusz R	2 mm
Y	1,5 mm
Minőség	HB225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		