

Garant**Rádiusz váltólapka készlet, HB225, Típus / rádiusz R: 16/1-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Árucikk kategória	21Y

Leírás**Kivitel:**

2 élű rádiusz váltólapkák.

Felhasználás:

Konvex rádiuszokhoz külső Ø-nél vagy furatokban.

Alkalmazható:

231500 sz. 16 mérethez

Tartalma:

1-1 db 231527 sz. rádiusz váltólapka: 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3 méret

Műszaki leírás

Minőség	HB225
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N

Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		