



Kompakt hossz mérő készülékek Millimar C 1200, Típus: 1200T



Rendelési adatok

Rendelés száma	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Kompakt ház nagy felbontású, kontrasztos színes TFT kijelzővel. 1 induktív tapintó csatlakozó. A kijelző fokozatmentesen dönthető az optimális rálátás érdekében. A mérési irány átkapcsolható. Hálózati és elemes működtetés.

Funkció:

- **Dinamikus mérési funkciók: Max, Min, Max-Min**
- **A kijelző központosítása a tűréshatárok közepén.**
- **Jelszóval védett menü.**

Felhasználás:

Induktív tapintóhoz kijelzőként egyszerű mérési feladatokhoz (+A, – A). Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben. Tesa-val kompatibilis induktív tapintókhoz.

Tartalom:

Hálózati adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498938 sz.

Műszaki leírás

Magasság	170 mm
Beállítható skála	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Szélesség	130 mm
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Vezetékes
Méréstartomány	± 3 – ±5000 µm
Hossz	150 mm
Súly	1 kg
Maximális felbontás	0,1 µm
Kompatibilitás	Tesa
Kijelzés	digitális
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Termék fajtája	Kijelző készülék

Tartozék

Induktív hossz mérő tapintó Típus 2004M	434760 2004M
Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300TA	434750 1300TA
Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300MA	434750 1300MA
Csatlakozó kábel Típus USB2	498938 USB2
Induktív hossz mérő tapintó Típus 2004T	434760 2004T
Csatlakozó kábel Típus R2	498938 R2
Csatlakozó kábel Típus D2	498938 D2