



## Kompakt hossz mérő készülékek Millimar C 1200, Típus: 1200M



### Rendelési adatok

Rendelés száma	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Árucikk kategória	43A

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt ház nagy felbontású, kontrasztos színes TFT kijelzővel. 1 induktív tapintó csatlakozó. A kijelző fokozatmentesen dönthető az optimális rálátás érdekében. A mérési irány átkapcsolható. Hálózati és elemes működtetés.

#### Funkció:

- **Dinamikus mérési funkciók: Max, Min, Max-Min**
- **A kijelző központosítása a tűréshatárok közepén.**
- **Jelszóval védett menü.**

#### Felhasználás:

Induktív tapintóhoz kijelzőként egyszerű mérési feladatokhoz (+A, – A). Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben. Mahr-ral kompatibilis induktív tapintókhoz.

#### Tartalom:

Hálózati adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498938 sz.

### Műszaki leírás

Maximális felbontás	0,1 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	± 3 – ±5000 µm
Hossz	150 mm
Szélesség	130 mm
Súly	1 kg
Beállítható skála	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Magasság	170 mm
Kompatibilitás	Mahr
Kijelzés	digitális
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Termék fajtája	Kijelző készülék

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498938 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498938 R2
Induktív hossz mérő tapintó Típus 2004T	434760 2004T
Csatlakozó kábel Típus D2	498938 D2
Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300MA	434750 1300MA
Induktív hossz mérő tapintó Típus 2004M	434760 2004M
Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300TA	434750 1300TA