

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel,
Méréstartomány: 0-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, adatkábel 497440 sz. és rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

Mérőérintkező hossza felül Hb	30 mm
Mérőerő	1 - 1,5 N
Mérőérintkező hossza alul Hf	30 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	115 mm
Ismétlési pontosság	0,02 mm

Méréstartomány	0 - 30 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 67
Hibahatár	0,04 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
HM tapintógömb Ø	3 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S