



Multifunkciós / lézer tartó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	861785 1
GTIN	4008158041469
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

L-forgó tartó két forgástengellyel: 360° a rögzítő szorító mellett, 180° a menetes befogónál. Tartó 1/4 col menetes befogóval.

Felhasználás:

Segédeszközök rögzítéséhez, mint pl. lézer, kamera, építőipari lámpa. Szerszám nélkül használható íves (max. 45 mm), valamint szögletes (akár 55 mm) tartóelemekhez, mint pl. mennyezet és szerelési alátámasztók (861780 sz.), profilok, létrák, stb.

Figyelem:

Hozzávaló lézer a 468488; 468490; 468481; 468465 sz., valamint hozzávaló távolságmérő készülék a 465550 sz. X3 méret; X4 méret és 465560 sz. GLM50-27C méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Max. befogható tartomány	szögletes max. 55 mm
Max. befogható tartomány	max. Ø 45 mm
Szélesség	140 mm
Befogó	1/4 col
Súly	0,25 kg
Hossz	200 mm
Magasság	60 mm
Alapanyag	Műanyag

Termék fajtája

Tartó befogó