

Garant

Mini beszűrő lapka belső teljes rádiusz beszűréséhez jobbos, HB720, Ø D_{min} / w: 8/1,2mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270050 8/1,2 |
| GTIN | 4062406566210 |
| Árucikk kategória | 21I |

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lapvastagság T | 3,6 mm |
| Legkisebb Ø D _{min} | 8 mm |
| Beszűrési szélesség w | 1,2 mm |
| Hegy-közép távolság L ₃ | 4,8 mm |
| Előtolás f | 0,02 - 0,03 mm/ford, |
| Max. fogásmélység t _{max} | 1 mm |
| Lapkaméret Ø d | 6 mm |
| Rádiusz R | 0,6 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Minőség | HB720 |
| Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 80 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 30 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 60 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 80 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Megszakított | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |