

Garant

Mini beszűrő lapka belső teljes rádiusz beszúrásához jobbos, HB720, Ø D_{min} / w: 8/0,8mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270050 8/0,8
GTIN	4062406564902
Árucikk kategória	21I

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D _{min}	8 mm
Lapvastagság T	3,6 mm
Hegy-közép távolság L ₃	4,8 mm
Max. fogásmélység t _{max}	1 mm
Beszűrési szélesség w	0,8 mm
Lapkaméret Ø d	6 mm
Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Rádiusz R	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB720
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		