

**Garant**

**Mini beszűrő lapka belső teljes rádiusz beszúrásához jobbos, HB720, Ø D<sub>min</sub> / w: 11/2,0mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270050 11/2,0
GTIN	4062406566258
Árucikk kategória	21I

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	2,3 mm
Lapkaméret Ø d	8 mm
Beszűrési szélesség w	2 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	6,7 mm
Lapvastagság T	4 mm
Rádiusz R	1 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB720
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		