



Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz, 3/8 col, Kulcsnyílás: 20,8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637340 20,8
GTIN	4000896040674
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint. 6-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	27,2 mm
Kulcsnyílás	20,8 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Hossz	65 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Koronarugó
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej