

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Interpolációs marás Ø D _{min}	26 mm
Interpolációs marás a _p	1 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	2,39 fok
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	20 fok
Vágóélek száma Z	2

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	8,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró