

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
25/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bebarási szög α_{\max}	1,15 fok
$\varnothing D_3$	19 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	17,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Sorozat	Power Q
Kinyúlási hossz L_1	60 mm

Beállítási szög κ	20 fok
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró