



Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz, 3/8 col, Kulcsnyílás: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637340 16
GTIN	4000896040131
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint. 6-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	21,7 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Hossz	60 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Koronarugó
Kulcsnyílás	16 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej