

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma  
Z: 20/3Lmm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213054 20/3L  |
| GTIN              | 4062406566449 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

|   |         |
|---|---------|
| Beállítási szög $\kappa$                  | 20 fok  |
| Kinyúlási hossz $L_1$                     | 80 mm   |
| Szár $\varnothing D_3$ h6                 | 20 mm   |
| belső hűtés                               | igen    |
| Vágóélek száma Z                          | 3       |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$ | 38 mm   |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$ | 34 mm   |
| $\varnothing D_3$                         | 14 mm   |
| Sorozat                                   | Power Q |

|  |                |
|--|----------------|
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 12,4 mm        |
| Hozzávaló váltólapka                           | ANGX10T308ZE.R |
| Teljes hossz $L_{\text{ges}}$                  | 160 mm         |
| Vágóél $\varnothing D_c$                       | 20 mm          |
| Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$            | 1,62 fok       |
| Interpolációs marás $a_p$                      | 1 mm           |
| Szárkivitel                                    | Hengeres szár  |
| Marási felhasználási                           | Üregmarás      |
| Marási felhasználási                           | horonymarás    |
| Marási felhasználási                           | Ferde bemarás  |
| Forgácsolási stratégia                         | HPC            |
| Szerszámcsere                                  | PowerCard      |
| Termék fajtája                                 | Másolómaró     |