

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma
Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
$\varnothing D_3$	19 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Beállítási szög κ	20 fok
Sorozat	Power Q
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	17,4 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,15 fok
Vágóélek száma Z	4
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	180 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró