

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:
32/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Ø D ₂	29 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	24,4 mm
Sorozat	Power Q

belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,82 fok
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró