

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:
42/7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	34,4 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,58 fok
$\varnothing D_2$	29 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R

Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vágóélek száma Z	7
Sorozat	Power Q
belső hűtés	igen
$\varnothing D_3$	36 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró