

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z:  
52/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	8
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	98 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	0,45 fok
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	44,4 mm
Beállítási szög $\kappa$	20 fok
$\varnothing D_3$	46 mm
Sorozat	Power Q
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró