

Mitutoyo

Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 15,2 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,1/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-os leolvasás.

Mitutoyo – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,002 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	4 µm
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	2 µm
Befogózár Ø h6	8 mm
Ház Ø	40 mm
Méréstartomány irányonként	0,1 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Eltérési tartomány f_e	3 µm
Mérőerő	0,15 N
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG