



Hővédő kámpzsa, Típus: UNI



Rendelési adatok

Rendelés száma	091519 UNI
GTIN	4030971136084
Árucikk kategória	06C

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés. Hővédő kámpzsa kb. 300 mm hosszú. A fej- és nyakrész védelme érdekében. Sisakrögzítőhöz és széles látómezős lencséhez 500 x 250 mm. Csak a 09 7807 sz. védősisakkal használható.

Alkalmazható:

09 1519 sz. MOUNT hővédelmi sisakrögzítő és 09 1520 sz. íves széles látómezős lencse.

Tartalom:

Szállítás sisakrögzítő és védőlencse nélkül.

Műszaki leírás

Ruházat, szerint	DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Anyagösszetétel	Preox-aramid
Anyagtömeg / szövetsűrűség	260
Termék fajtája	Fejpánt

Tartozék

Polikarbonát üveg Típus PC	091520 PC
Polikarbonát üveg Típus PCG	091520 PCG
Hővédő kámzsa Típus MOUNT	091519 MOUNT