



Akkus kézi körfűrész, Típus: GKS18V68C



Rendelési adatok

Rendelés száma	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V akkus körfűrész BITURBO technológiával.

- **Integrált VAC adapter az egyszerű manőverezéshez. Az adapter 360°-ban forgatható.**
- **A lehető legjobb ergonómia a maximális ellenőrzés és kényelem érdekében.**
- **Intelligens fék a biztonságos megállítás érdekében minimális visszarúgással.**
- **Professzionális 18 V rendszerrel felszerelve könnyű és nehéz felhasználáshoz.**

Tartalom:

Fűrészlap, párhuzamos megvezető.

Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	4,7 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Fűrészlap furat Ø	30 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly akku nélkül	3,8 kg
Maximális fordulatszám	6250 min ⁻¹
Energiaellátás	Akkus
Fűrészlap Ø	190 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális vágásmélység 90°	57 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Gyártó jelölése	GKS 18V-68 C
Kivitel	Merülő körfűrész
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Körfűrész lapexpert for Aluminium Lap Ø D 190 mm	583920 190
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Körfűrész tárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális Lap Ø D 190 mm	584095 190
Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak univerzális Lap Ø D 190 mm	584075 190