

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	26 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	35 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	38 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	14,25 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,8 fok
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Vágóélek száma Z	2
Ø D_3	15 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------