

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	14,25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	35 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,8 fok
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Kinyúlási hossz L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------