

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	19,25 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,6 fok
Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	48 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	29 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	45 mm
Ø $D_3$	20 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------