

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	26,25 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	59 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Vágóélek száma Z	4
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Kinyúlási hossz L ₁	32 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Szár Ø D ₃ h ₆	25 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,44 fok
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Ø D ₃	27 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------