

**Sarokmaró 90° MEV, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz $L_{ges}$	30 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,8 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Felfogó menet M	M10
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	14,25 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmarkó

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------