

**Sarokmaró 90° MEV, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 226410 32/4   |
| GTIN              | 4960664914258 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

**Műszaki leírás**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Hozzávaló váltólapka                            | TOMT060508              |
| Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>          | 59 mm                   |
| Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz | 26,25 mm                |
| Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>            | 0,44 fok                |
| Felfogó menet M                                 | M16                     |
| Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>       | 6 mm                    |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>                   | 40 mm                   |
| Vágóélek száma Z                                | 4                       |
| Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>          | 62 mm                   |
| Váltólapka csavar                               | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                         | 32 mm                   |
| Ø D <sub>3</sub>                                | 27 mm                   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szárkivitel          | menettel       |
| Beállítási szög κ    | 90 fok         |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Sarokmarkás    |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| belső hűtés          | igen           |
| Termék fajtája       | Sarokmarkó     |

---

## Tartozék

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szorítócsavar Típus 1 | 229723 1 |
|-----------------------|----------|