

Garant**NPT dörzsár 1:16, NPT: 1/16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 162650 1/16 |
| GTIN | 4067263912217 |
| Árucikk kategória | 110 |

Leírás**Kivitel:**

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Élhossz L_c | 17 mm |
| Kis $\varnothing D_3$ | 5,95 mm |
| Szár négyszög \square | 4,9 mm |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Nagy $\varnothing D_2$ | 7 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Kúparány | 1:16 |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |

| | |
|----------------|-------------|
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Philips bit |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |