

**Sarokmaró 90° MEV, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	62 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	59 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,44 fok
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	26,25 mm
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------