

 steinel**Akkus hőlégfúvó pisztoly 18V, Típushoz: 066611****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078322 066611
GTIN	4007841066611
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

A kompakt akkus mobile heat MH 5 hőlégfúvó pisztoly négy felhasználás igazodó programot nyújt. A légmennyiség hat fokozatban digitálisan szabályozható (max. 300 l/perc).

Tartalom:

Akkus hőlégfúvó pisztoly 1× 18V/ 8,0 Ah akkuval, töltőkészülékkel és kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	MH5
Teljesítményfelvétel	2200 W
Levegő hőmérséklet	50 - 500 °C
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V

Csomagolás	Szállítókoffer
Levegő térfogatáram	300 l/min
Kivitel	Készlet
Súly	660 g
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Termék fajtája	Heissluftbläser

Tartozék

akku Típus CAS-8	078327 CAS-8
Töltőkészülék Típus ASC145	078328 ASC145
Töltőkészülék Típus ASC55	078328 ASC55