



Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz „SmartCheck USB”, Maximális nyomaték: 800Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654651 800
GTIN	4018754324880
Árucikk kategória	60N

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas nyomatékellenőrző készülék az elforgatható kijelzőnek és alaptestnek köszönhetően. Vízszintesen és függőlegesen felszerelhető. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült. **Micro-USB csatlakozó adatok exportálásához** és áramellátáshoz. Memóriával 250 mért értékhez.

3 üzemmód: követő kijelző (**Track**), első csúcsérték felismerés (**First-Peak**), csúcsérték kijelzés (**Peak-Hold**).

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robusztus.** Az integrált optikai és akusztikus túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít.
- **Pecíz.** A csupán ± 1 %-os kijelzés eltérés maximálisan megbízható mérési adatokat biztosít.
- **Felkészült.** A nagy méréstartománnyal rendelkező integrált érzékelővel azonnal munkához láthat.
- **Rugalmas.** A SmartCheck szinte mindenhol elhelyezhető. Akár horizontálisan vagy vertikálisan felszerelhető - az átgondolt rögzítési pontok, a kompakt felépítés és a forgatható kijelző mindent lehetővé tesznek.
- **Egyedi.** Három üzemmód (Trak, First Peak, Peak Hold) és három mértékegység (N·m, ft·lb, in·lb) áll rendelkezésre. Egyedi célnyomaték és tűrés adható meg a mért érték értékeléséhez.

- **Független. Saját csatlakozó aljzat nélküli munkaállomásoknál való használathoz. A klasszikus vezetékes használat mellett elemes működtetés is lehetséges.**
- **Forgatható. A SmartCheck optimálisan beállítható az egyedi látószöghöz. Mert nem csak a kijelző, hanem a kijelző tartó és az alaptest is 180°-ban elforgatható.**
- **Akár 250 adatállományt tárol. Dátummal és időbélyeggel.**
- **Adatok exportálása és opcionális áramellátás micro USB csatlakozón keresztül.**
- **A dokumentációs szoftver díjmentesen letölthető.**

Előny:

Kompakt és sokoldalú nyomatékellenőrző készülék. Hálózati vagy elemes üzem.

Felhasználás:

Skálás és skála nélküli **nyomaték csavarhúzó** és **kulcsok** beállítása és ellenőrzése.

Tartalom:

Tápegység és SmartCheck USB szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati igazolás elkészítéséhez. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Megfelelő Bluetooth modul az eShopban kapható (52110222 sz.).

Műszaki leírás

Kijelző készülék magassága	124 mm
Négyszög befogó	3/4 coll
Kijelző készülék szélessége	120 mm
Súly	5,69 kg
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Energiaellátás	Vezetékes
Méréstartomány	80 - 800 Nm
Maximális nyomaték	800 Nm
Kijelző készülék mélysége	167 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020150 1000/2

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020140 1000/2