



Nyomatékellenőrző készülék nyomaték csavarhúzóhoz „SmartCheck USB”, Maximális nyomaték: 10Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654656 10
GTIN	4018754324842
Árucikk kategória	60N

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas nyomatékellenőrző készülék az elforgatható kijelzőnek és alaptestnek köszönhetően. Vízszintesen és függőlegesen felszerelhető. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült. **Micro-USB csatlakozó adatok exportálásához** és áramellátáshoz. Memóriával 250 mért értékhez.

3 üzemmód: követő kijelző (**Track**), első csúcsérték felismerés (**First-Peak**), csúcsérték kijelzés (**Peak-Hold**).

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robusztus.** Az integrált optikai és akusztikus túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít.
- **Pecíz.** A csupán ± 1 %-os kijelzés eltérés maximálisan megbízható mérési adatokat biztosít.
- **Felkészült.** A nagy méréstartománnyal rendelkező integrált érzékelővel azonnal munkához láthat.
- **Rugalmas.** A SmartCheck szinte mindenhol elhelyezhető. Akár horizontálisan vagy vertikálisan felszerelhető - az átgondolt rögzítési pontok, a kompakt felépítés és a forgatható kijelző mindent lehetővé tesznek.
- **Egyedi.** Három üzemmód (Trak, First Peak, Peak Hold) és három mértékegység (N·m, ft·lb, in·lb) áll rendelkezésre. Egyedi célnyomaték és tűrés adható meg a mért érték értékeléséhez.

- **Független. Saját csatlakozó aljzat nélküli munkaállomásoknál való használathoz. A klasszikus vezetékes használat mellett elemes működtetés is lehetséges.**
- **Forgatható. A SmartCheck optimálisan beállítható az egyedi látószöghöz. Mert nem csak a kijelző, hanem a kijelző tartó és az alaptest is 180°-ban elforgatható.**
- **Akár 200 adatállományt tárol. Dátummal és időbélyeggel.**
- **Adatok exportálása és opcionális áramellátás micro USB csatlakozón keresztül.**
- **A dokumentációs szoftver díjmentesen letölthető.**

Előny:

Kompakt és sokoldalú nyomatékellenőrző készülék. Hálózati vagy elemes üzem.

Felhasználás:

Skálás és skála nélküli **nyomaték csavarhúzó** és **kulcsok** beállítása és ellenőrzése.

Tartalom:

Tápegység és SmartCheck USB szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati igazolás elkészítéséhez. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Megfelelő Bluetooth modul az eShopban kapható (52110222 sz.).

Műszaki leírás

Kijelző készülék szélessége	120 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Maximális nyomaték	10 Nm
Súly	5,21 kg
Kijelző készülék mélysége	167 mm
Méréstartomány	1 - 10 Nm
Négyszög befogó	1/4 coll
Energiaellátás	Vezetékes
Kijelző készülék magassága	124 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2