

 steinel**Akkus hőlégfúvó pisztoly 18V, Típushoz: 063993****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078323 063993
GTIN	4007841063993
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

A kompakt akkus mobile heat MH 5 hőlégfúvó pisztoly négy felhasználás igazodó programot nyújt. A légmennyiség hat fokozatban digitálisan szabályozható (max. 300 l/perc).

Tartalom:

Akku nélküli és töltőkészülék nélküli verzió, koffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Teljesítményfelvétel	2200 W
Csomagolás	Szállítóköffer
Levegő hőmérséklet	50 - 500 °C
Levegő térfogatáram	300 l/min
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	MH5
Súly	660 g
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Termék fajtája	Heissluftbläser

Tartozék

Töltőkészülék Típus ASC55	078328 ASC55
akku Típus CAS-8	078327 CAS-8
Töltőkészülék Típus ASC145	078328 ASC145