



Rátétpofa, alumínium, lágy pofa gyorscsere rendszerhez, Pofaszélesség: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362652 125
GTIN	4260729450357
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

SolidCLAMP®. Innovatív Click and Go rendszer a legkülönbözőbb satukon végzett az egyszerű és gyors pofacsere érdekében.

További pofaszélességek külön rendelésre.

Előny:

- **Leggyorsabb pofacsere – növekszik a gép működési ideje a minimális átszerelési költségek következtében.**
- **Maximális ismétlési pontosság szabadon megválasztható szorítási kontúrral.**
- **A rátétpofák gyártótól függetlenül használhatóak – az 1. satugyártó pofái egyszerűen kicserélhetőek a 2. satugyártó pofáira.**
- **Nincsenek csavarkötések, ezáltal nincsenek forgácsgyűjtő helyek.**

Funkció:

A rátétpofák gyorsan és egyszerűen **rápattinthatóak** az alappofákra. Nem kell a pofákat körülményesen a satura csavarozni.

Alapanyag:

Közepes szilárdságú alumínium.

Alkalmazható :

362635 sz. 4, 6, 7, 9, 11 és 12 méretű alappofák (2. rendszer).

Rendszer: 2

Anyag: Alumínium

Anyag: Alumínium

Pofamagasság h: 36 mm

Műszaki leírás

Pofamagasság h	36 mm
Anyag	Alumínium
Rendszer	2
Termék fajtája	Satupofák