

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

**Felhasználás:**

Az SM geometria a legjobb választás alacsonyabb forgácsoló erőkhöz.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	TOMT 060508ER-SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	INOX
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		