

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

Felhasználás:

A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TOMT 060508ER-GM
Előtolás f_z	0,08 - 0,2 mm
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	INOX
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		