

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

Felhasználás:

A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Váltólapka ISO kód: TOMT 060508ER-GM

Előtolás f_z : 0,08 - 0,25 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	TOMT 060508ER-GM
Előtolás f_z	0,08 - 0,25 mm
Típus	ST1400

Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		