

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226442 S
GTIN	4960664914005
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

**Felhasználás:**

A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Váltólapka ISO kód: TOMT 060508ER-GM

Előtolás  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	3
Előtolás $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	TOMT 060508ER-GM
Típus	S

Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		