

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226445 S
GTIN	4960664914036
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

Felhasználás:

Az SM geometria a legjobb választás alacsonyabb forgácsoló erőkhöz.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Váltólapka ISO kód: TOMT 060508ER-SM

Előtolás f_z : 0,08 - 0,15 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	TOMT 060508ER-SM
Előtolás f_z	0,08 - 0,15 mm
Cserék / élek száma	3
Típus	S

Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		