




Rátétpofa, acél, lágy pofa gyorscsere rendszerhez, Pofaszélesség: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362655 80
GTIN	4260729450456
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

SolidCLAMP®. Innovatív Click and Go rendszer a legkülönbözőbb satukon végzett az egyszerű és gyors pofacsere érdekében.

További pofaszélességek külön rendelésre.

Előny:

- **Leggyorsabb pofacsere – növekszik a gép működési ideje a minimális átszerelési költségek következtében.**
- **Maximális ismétlési pontosság szabadon megválasztható szorítási kontúrral.**
- **A rátétpofák gyártótól függetlenül használhatóak – az 1. satugyártó pofái egyszerűen kicserélhetőek a 2. satugyártó pofáira.**
- **Nincsenek csavarkötések, ezáltal nincsenek forgácsgyűjtő helyek.**

Funkció:

A rátétpofák gyorsan és egyszerűen **rápattinthatóak** az alappofákra. Nem kell a pofákat körülményesen a satura csavarozni.

Alapanyag:

Betétedzhető acél.

Alkalmazható :

362635 sz 1; 2; 3; 5; 8; 10 méretű és 361132 sz. 100; 125 méret (3. rendszer).

Rendszer: 3

Anyag: Acél

Anyag: Acél

Pofamagasság h: 45 mm

Műszaki leírás

Anyag	Acél
Pofamagasság h	45 mm
Rendszer	3
Termék fajtája	Satupofák