

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal,  
Méréstartomány: 13-43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Árucikk kategória	46Q

**Leírás****Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

**Műszaki leírás**

Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	127 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Energiaellátás	Elemes
Maximális horonymélység	6,5 mm
Méréstartomány	13 - 43 mm
Hibahatár	0,04 mm
Ismétlési pontosság	0,02 mm
Minimális horonyszélesség	2 mm
HM tapintógömb Ø	1,3 mm
Mérőerő	1,2 - 1,7 N
IP védettségi osztály	IP 67
A tartalmazott elemek száma	2
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S

## Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
--	--------

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus

498965