

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal,
Méréstartomány: 90-120mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 438979 90-120 |
| GTIN | 2050002053229 |
| Árucikk kategória | 46Q |

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Maximális horonymélység | 8,5 mm |
| Minimális horonyszélesség | 2,5 mm |
| Méréstartomány | 90 - 120 mm |
| Hibahatár | 0,04 mm |
| HM tapintógömb Ø | 2 mm |
| A tartalmazott elemek száma | 2 |

| | |
|--|------------------------------|
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 127 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081561 LR3 |
| Ismétlési pontosság | 0,02 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,002 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,005 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,02 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,05 mm |
| IP védettség osztály | IP 67 |
| Mérőerő | 1,3 - 1,8 N |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Kalibrálás | C7 |
| Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------|
| KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023450 S |
| DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023460 S |

Tartozék

| | |
|---|--------|
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
|---|--------|

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus

498975