

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal,
Méréstartomány: 30-60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

Mérőerő	1,3 - 1,8 N
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Ismétlési pontosság	0,02 mm
Maximális horonymélység	8,5 mm
HM tapintógömb Ø	1,5 mm

A tartalmazott elemek száma	2
Méréstartomány	30 - 60 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Hibahatár	0,04 mm
Minimális horonyszélesség	2,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	127 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
---	--------

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus

498975