

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal,
Méréstartomány: 70-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

Maximális horonymélység	8,5 mm
Mérőerő	1,3 - 1,8 N
Minimális horonyszélesség	2,5 mm
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	70 - 100 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	127 mm
Hibahatár	0,04 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Ismétlési pontosság	0,02 mm
HM tapintógömb Ø	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
--	--------

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus

498965