



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: M18HOSALC



Rendelési adatok

Rendelés száma	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.

- **Nagyon robusztus 18 Voltos LED-es építési reflektor állvánnyal.**
- **Ütésálló reflektor fej 3 különálló és egyenként állítható LED-es modullal.**
- **Hibrid áramforrás: 18V akkumulátorral vagy kábellel működik.**
- **Integrált M18™ akku töltőkészülék és 2,1 amper USB töltőkészülék.**

Funkció:

IP34: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 2,5$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 34
-----------------------	-------

ATEX zóna	Nincs
Energiaellátás	Akkus
Fényáram 2 fokozat	4000 lm
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Súly akkumulátorral együtt	11100 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Égő	LED-es lámpa
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fényáram	6000 lm
Világítási időtartam 3. fokozat	10 óra
Gyártó jelölése	M18 HOSALC-0
Fényáram 3 fokozat	1700 lm
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa