


**Fiber tárcsa Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566449 36
GTIN	4018875878644
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyok. Csúcsminőségű VSM Actirox AF 799 fiber tárcsák **a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel**. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.

Szemcsefajta: **100%-ban geometria kialakítású VSM kerámia szemcse**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy **rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához**.

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Tárcsa Ø	180 mm
Sorozat	ACTIROX
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 180 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva	Öntvény
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Fíber tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		